

# PML-W204 (200X200) - Targhetta di segnalazione



0830447

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830447>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Targhetta di segnalazione, Foglio, siglato: Simbolo della tensione e dicitura: 120 V, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0830447       |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BG2511        |
| Codice prodotto                     | BG2511        |
| GTIN                                | 4046356717717 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22,55 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,55 g       |
| Numero tariffa doganale             | 39199080      |
| Paese di origine                    | DE            |

# PML-W204 (200X200) - Targhetta di segnalazione



0830447

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830447>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Codificatori di impianti                         |
| Campo di applicazione | Etichette di avvertimento                        |
|                       | Siglatura degli avvisi secondo la norma ISO 7010 |
| Tipo                  | Triangolo                                        |

### Siglatura

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Numero dei cartellini singoli | 1                                        |
| Numero di cartellini per riga | 1                                        |
| Siglatura                     | Simbolo della tensione e dicitura: 120 V |
| Tecnologia di siglatura       | Stampante laser da ufficio               |

### Dimensioni

|           |          |
|-----------|----------|
| Larghezza | 200 mm   |
| Altezza   | 237,5 mm |

### Indicazioni materiale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Conforme alla normativa RoHS | sì                |
| Spessore pellicola           | 50 µm             |
| Colla                        | Acrilato          |
| Colore                       | giallo/nero       |
| Materiale, elemento base     | PVC               |
| Sostanze contenute           | privo di silicone |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C |
|----------------------------------|------------------|

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato                                                                                        | Prova superata       |

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato          | Prova superata                            |
| Durata della prova | 96 h                                      |

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Specifica di prova            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                               | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata                                 |

# PML-W204 (200X200) - Targhetta di segnalazione



0830447

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830447>

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3]                          | Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata |

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Risultato          | Prova superata    |
| Livello climatico  | AHT 1,0 S         |
| Cicli              | 2                 |

Prova in nebbia salina

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato          | Prova superata            |

## Montaggio

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

# PML-W204 (200X200) - Targhetta di segnalazione



0830447

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0830447>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)