

PATO 3/15 - Portacartellini per conduttori



1013135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013135>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 4,4 ... 6,7 mm, tipo di montaggio: agganciare, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

I vantaggi

- Siglabile con le targhette in plastica UC-WMT ..., US-WMT ... o con le strisce di siglatura a innesto EMT ...
- Per la siglatura successiva in impianti già cablati vengono utilizzati questi anelli di siglatura

Dati commerciali

Codice articolo	1013135
Pezzi/conf.	500 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Codice vendita	BG221A
Codice prodotto	BG221A
GTIN	4017918013554
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,458 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,398 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo portacartellini
------------------	----------------------

Dimensioni

Larghezza	15 mm
Altezza	9 mm
Profondità	11,74 mm

Misure esterne

Diametro esterno	4,4 mm ... 6,7 mm
Diametro esterno min.	5 mm
Diametro esterno max.	8 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	15 mm
Altezza del campo di testo	4 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	PVC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	privo di silicone

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	4,4 mm ... 6,7 mm
-----------------------------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Montaggio

Tipo di montaggio	agganciare
-------------------	------------

1013135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013135>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013135>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,003 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com