

PML-T102 (52X560)R - Marcatore per tubazioni



1014232

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014232>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



I vantaggi

- Marcatori per tubazioni da incollare, in bianco
- Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
- Siglatura di tubazioni secondo DIN 2403
- In combinazione con i cartelli sostanze pericolose PML-GHS è possibile una siglatura secondo l'Ordinanza sulle Sostanze Pericolose
- Elevata forza adesiva
- La presenza di una fitta serie di fori sulle punte della freccia consente di staccare facilmente la punta che non è necessaria
- Elevata stabilità termica
- Gruppo 2 (vapore)
- Portarulli esterno, per THERMOMARK ROLL, per diametro esterno del rullo fino a 500 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1014232
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG2611
Codice prodotto	BG2611
GTIN	4046356784283
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.691,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.691,7 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	DE

PML-T102 (52X560)R - Marcatore per tubazioni



1014232

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014232>

Dati tecnici

Note

Note generali	Questo articolo può essere utilizzato soltanto con THERMOMARK ROLL X1 o con un portarulli esterno!
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Codificatori di impianti
Campo di applicazione	Cartellini per tubazioni
	Siglatura dei tubi secondo la norma DIN 2403
Tipo	Rettangolo

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	250
-------------------------------	-----

Dimensioni

Larghezza	560 mm
Altezza	52 mm

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Spessore pellicola	50 µm
Colla	Acrilato
Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale, elemento base	Poliestere

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 150 °C
----------------------------------	-------------------

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo (99 %) [67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

PML-T102 (52X560)R - Marcatore per tubazioni



1014232

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014232>

Specifica di prova	DIN 50018:2013-05
Risultato	Prova superata
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Risultato	Prova superata

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

PML-T102 (52X560)R - Marcatore per tubazioni



1014232

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014232>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-T102 (52X560)R - Marcatore per tubazioni



1014232

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1014232>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com