# ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Segnamorsetti

1052015:0021

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1052015:0021

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 21 ... 30, bianco, per morsetti con spessore: 8,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1052015:0021 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2122 |
| Codice prodotto | BG2122 |
| GTIN | 4017918194765 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,03 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,687 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Klemmenmarker |
| Passo | 8,2 mm |

Siglatura

| | |
|---|---|
| Siglatura | 21 ... 30 |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione | 2 anni |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 8,15 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Profondità | 4,20 mm |
| Passo | 8,2 mm |

Campo di testo

| | |
|---|---|
| Larghezza del campo di testo | 8,15 mm |
| Altezza del campo di testo | 10,50 mm |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com