BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Segnamorsetti



1400201:0061

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400201:0061

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack BNB, 10 pezzi, divisibile, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 61 ... 70, bianco, tipo di montaggio: Innesto

Dati commerciali

Codice articolo	1400201:0061
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2122
Codice prodotto	BG2122
GTIN	4017918553685
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,49 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,34 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Segnamorsetti



1400201:0061

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400201:0061

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Klemmenmarker
Siglatura	
Siglatura	61 70

Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Dimensioni

Larghezza	4 mm	
Altezza	4 mm	
Campo di testo		
Larghezza del campo di testo	4,00 mm	
Altezza del campo di testo	4,00 mm	

Normative e prescrizioni

BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Segnamorsetti



1400201:0061

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400201:0061

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	27281101		
	ECLASS-15.0	27281101		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC000761		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	39131500		

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com