

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401844>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Innesto, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1401844
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2112
Codice prodotto	BG2112
GTIN	4017918020583
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,54 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401844>

Dati tecnici

Note

Note generali	siglabile con CMS
---------------	-------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnamorsetti non siglati
------------------	---------------------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	10
Numero di cartellini per riga	10
Numero strisce di siglatura	10
Tecnologia di siglatura	Plotter

Dimensioni

Larghezza	6,30 mm
Altezza	3,97 mm
Profondità	5,50 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Innesto
-------------------	---------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401844>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Nastro Zack per chiodini di siglatura



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1401844>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,004 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com