

HC-COM-K-AML-GW - Custodia

1408368

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1408368>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia da incasso con bloccaggio longitudinale, esecuzione angolata



Dati commerciali


Codice articolo	1408368
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	2 Pezzi
Codice vendita	AF7AAH
Codice prodotto	AF7AAH
GTIN	4046356618106
Peso per pezzo (confezione inclusa)	40,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	40,2 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia da incasso
Famiglia di prodotti	HC-COM
Applicazione	Standard
Tipo	COM
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	46 mm
Altezza	33,5 mm
Lunghezza	54,5 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	24 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	26 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	PC
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inossidabile

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa
--------------------	--------


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno quotato



Dima di foratura:

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---