

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Custodia



1408384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1408384>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per giunti COM, con blocc. longitudinale, materiale: PC, uscite cavi: 1, diritto, 1x Pg16, altezza: 50,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Dati commerciali


Codice articolo	1408384
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	2 Pezzi
Codice vendita	AF7AAH
Codice prodotto	AF7AAH
GTIN	4046356618120
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43,15 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	42 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia per giunti
Famiglia di prodotti	HC-COM
Applicazione	Standard
Tipo	COM
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg16
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	46 mm
Altezza	50,5 mm
Lunghezza	26,5 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	PC
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inossidabile

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg16
Tipo di bloccaggio	Staffa


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1408384

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1408384>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---