

NBC-R4ACR/2,0-93G/R4ACR - Cavo patch



1409007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409007>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo patch EtherCAT®, schermato, stella quadrupla, AWG 22 flessibile (7 fili), verde, connettore RJ45/IP20, angolato, su connettore RJ45/IP20, angolato, lunghezza: 2 m

Dati commerciali

Codice articolo	1409007
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNAAL
Codice prodotto	ABNABA
GTIN	4046356857345
Peso per pezzo (confezione inclusa)	165 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	152,778 g
Numero tariffa doganale	85444210
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Famiglia di prodotti	RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5
Tipo sensore	EtherCAT®
Numero di poli	4
Numero degli slot	1

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Tensione nominale U_N	48 V
Corrente nominale I_N	1 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	100 MBit/s
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale	PVC
---------------------------	-----

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio angolato RJ45
Colore impugnatura	nero
Materiale	CuSn (Contatto)
	Ni/Au (Superficie contatti)
	PA (Portacontatti)
	PA (Custodia)
Cicli di manovra	≥ 750
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C

Connessione 2

Tipo	Maschio angolato RJ45
Colore impugnatura	nero
Materiale	CuSn (Contatto)
	Ni/Au (Superficie contatti)
	PA (Portacontatti)
	PA (Custodia)
Cicli di manovra	≥ 750

NBC-R4ACR/2,0-93G/R4ACR - Cavo patch




1409007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409007>

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C

Cavo / linea

EtherCAT® [93G]

Disegno quotato	
Schermato	sì
UL AWM Style	21694
Peso della linea	67 kg/km
Tipo di cavo	EtherCAT®
Tipo cavo (sigla)	93G
Tipo di segnale/categoria	EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
Struttura dei cavi	1x4xAWG22/7, SF/TQ
Diametro esterno conduttore	6,50 mm ±0,2 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	verde RAL 6018
Guaina esterna spessore parete	ca. 0,90 mm
Guaina interna materiale	PVC
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,25 mm
Linea segnale AWG	22
Sezione del conduttore	4x 0,34 mm²
Materiale isolamento fili	PE
Diametro filo con guaina isolante	1,55 mm
Conduttore singolo, colore	bianco, giallo, blu, arancio
Cordatura intera	Stella quadrupla
Schermatura	Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati
Copertura schermata ottica	85 %
Tensione nominale cavo	600 V
Tensione di prova filo/filo	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Tensione di prova filo/schermatura	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Resistenza di isolamento linea	≥ 500 MΩ*km
Resistenza accoppiamento	≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz)
Impedenza caratteristica	100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz)
Resistenza del doppino	≤ (per km)
Runtime	5,3 ns/m

NBC-R4ACR/2,0-93G/R4ACR - Cavo patch



1409007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409007>

Velocità del segnale	0,66 c
Raggio di piegatura minima, fisso	3 x D
Raggio di piegatura minima, flessibile	7 x D
Resistenza all'olio	limitatamente resistente agli oli
Resistenza alla fiamma	secondo UL 1685 (CSA FT 4)
Altra resistenza	resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile)
	-40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (Connettore RJ45)
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 80 °C (Connettore RJ45)


NBC-R4ACR/2,0-93G/R4ACR - Cavo patch



1409007


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409007>

Disegni




Connettore RJ45, IP20, angolato

Disegno schema



Pinning connettore maschio RJ45

Schema di collegamento



Pinning contatti del connettore RJ45

NBC-R4ACR/2,0-93G/R4ACR - Cavo patch



1409007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409007>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
-------------	----------

NBC-R4ACR/2,0-93G/R4ACR - Cavo patch



1409007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409007>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com