

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Connessione a vite



1409286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409286>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Accessorio per raccordo a vite Pg16 per custodia a zoccolo con diametro conduttore 9 mm ...
12 mm.

Dati commerciali

Codice articolo	1409286
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	2 Pezzi
Codice vendita	AF7AAZ
Codice prodotto	AF7AAZ
GTIN	4046356634670
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,69 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite parziale
Numero dei conduttori	1

Dimensioni

Larghezza	29,5 mm
Altezza	29,5 mm
Profondità	14 mm
Apertura chiave dadi	27 mm
Tipo di filettatura lato guarnizione	Pg16

Indicazioni materiale

Materiale Vite a pressione	PA
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	TPE-V
Materiale connessione a vite	PA

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	9 mm ... 12 mm
Diametro esterno conduttore	9 mm ... 12 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C

Montaggio

Nota per il montaggio	Solo per l'articolo con codice 1408371
-----------------------	--

1409286

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409286>

Classifiche

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---