

SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1L-Z - Cavo sensore/attuatore



1439340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439340>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M12, su Connettore per valvole A, con 1 LED

Dati commerciali

Codice articolo	1439340
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF1DJA
Codice prodotto	AF1DJA
GTIN	4046356489232
Peso per pezzo (confezione inclusa)	53,66 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	52,4 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1L-Z - Cavo sensore/attuatore



1439340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439340>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole
Numero di poli	3

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	24 V AC
	24 V DC

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	------------

Connettori

Connessione 1


Tipo	Maschio angolato M12
Numero di poli	3

Connessione 2

Tipo	Connettore per valvole A
Numero di poli	3

Cavo / linea

PUR senza alogenati nero [PUR]

Disegno quotato	
Peso della linea	30 kg/km
UL AWM Style	20549
Numero di poli	3
Schermato	no
Tipo di cavo	PUR senza alogenati nero [PUR]
Struttura conduttore segnale linea	28x 0,15 mm
Linea segnale AWG	20
Sezione del conduttore	3x 0,5 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	1,5 mm $\pm 0,05$ mm (Linea del segnale)

SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1L-Z - Cavo sensore/attuatore



1439340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439340>

Diametro esterno conduttore	4,50 mm $\pm$ 0,2 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	grigio-nero RAL 7021
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Materiale, isolamento fili	PP
Conduttore singolo, colore	nero 1, nero 2, verde/giallo
Cordatura intera	3 fili twistati longitudinalmente
Resistenza del conduttore max.	39 Ω /km (a 20 °C)
Resistenza di isolamento	min. 20 M Ω *km
Tensione nominale cavi	$\leq$ 300 V
Tensione di prova	$\geq$ 1200 V
Raggio di piegatura minima, fisso	5 x D
Raggio di piegatura minima, flessibile	10 x D
Raggio di piegatura minimo, fisso	22,5 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	45 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s ²
Assenza di alogeni	secondo DIN VDE 0472 Parte 815
Resistenza alla fiamma	secondo DIN VDE 0482
	secondo DIN EN 50265-2-1
Resistenza all'olio	secondo DIN EN 60811-2-1
Altra resistenza	notevole resistenza all'olio
	resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)
	-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)

SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1L-Z - Cavo sensore/attuatore



1439340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439340>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439340>



CSA

ID omologazione: 13631

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	24 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387



CSAus

ID omologazione: 13631

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	24 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1L-Z - Cavo sensore/attuatore



1439340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439340>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1L-Z - Cavo sensore/attuatore



1439340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1439340>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Diboron trioxide(n. CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n. CAS: 1317-36-8)
SCIP	57883ade-30d5-4da4-83a4-b37ed0511d85

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com