

1440711

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

I vantaggi

- Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde
- · Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata opzionale sulla custodia tramite contatto schermato
- Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1440711
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABQSAI
Codice prodotto	ABQSAI
GTIN	4046356554053
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,185 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,117 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE



1440711

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711

Dati tecnici

Montaggio

Caratteristiche articolo		
	Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)

4

sì

Montaggio anteriore (M12 x 1, con controdado)

Schermato Indicazioni materiale

Numero di poli

Tipo di montaggio

Materiale Custodia	GD-Zn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Contatto	Lega di rame
Materiale Superficie contatti	Au
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U _N	30 V
Corrente nominale I _N	1 A
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT7, per USB 2.0 (480 Mbit/s)

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100
Oldi di manovia	2 100

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	SPEEDCON

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C 85 °C (connettore / connecttore femmina)



1440711

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711


UL Type Rating Type 4 (indoor use only)



1440711

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711

Disegni



Pinning



1440711

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	27440110
	ECLASS-15.0	27440110
ETIM		
	ETIM 9.0	EC003568
U	NSPSC	
	UNSPSC 21.0	39121400



1440711

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1440711

Environmental product compliance

EU RoHS

20 1.0.10	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	491229b7-7486-4d50-82c2-05c47764e7c1

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com