

1528248

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528248

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 5-poli, Connettore, diritto, M12, A-codifica, Codoli

Dati commerciali

Codice articolo	1528248
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABQCAA
Codice prodotto	ABQEQA
GTIN	4046356023221
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,954 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE



1528248

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528248

Dati tecnici

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore	
Caratteristiche articolo		
Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)	
Tipo sensore	Universale	
Numero di poli	5	
Schermato	no	
Codifica	A	
Tipo di filettatura	M12	

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	CuZn
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Corpo isolante	PBT
Materiale Contatto	CuZn
Materiale Superficie contatti	Au
Materiale Guarnizione	NBR
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	≤ 0,003 Ω
Resistenza di isolamento	≥ 1 TΩ
Tensione nominale U _N	60 V
Corrente nominale I _N	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Codoli
Tipo di connessione del contatto	Spina

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12



1528248

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528248


Codifica	A
Cavo / linea	
Tipo di segnale/categoria	Universale
Condizioni ambientali e della vita elettrica Condizioni ambientali	
Ooridizioni ambientali	
Grado di protezione	IP67



1528248

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528248

Disegni



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio



1528248

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528248

Classifiche

	ECLASS-13.0	27440116
ETIM		
	ETIM 9.0	EC002635
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	39121400



1528248

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528248

Environmental product compliance

EU RoHS

LOTOTIO	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)

781291a5-afc8-431b-a1e5-b9030955d45d

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com

SCIP