

1528251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528251

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 5-poli, Femmina, diritto, M12, B-codifica, Saldatura a onde

## Dati commerciali

Codice articolo	1528251
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABQEQA
Codice prodotto	ABQEQA
GTIN	4046356023238
Peso per pezzo (confezione inclusa)	24 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,911 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE



1528251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528251

## Dati tecnici

## Montaggio

	Tipo di montaggio	Montaggio posteriore
Caratteristiche articolo		
	Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
	Tipo sensore	Universale
	Numero di poli	5
	Schermato	no
	Codifica	В
	Tipo di filettatura	M12

#### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

#### Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PBT
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

#### Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101	60 V
Resistenza di contatto	≤ 0,003 Ω
Resistenza di isolamento	≥ 1 TΩ
Tensione nominale U <sub>N</sub>	60 V
Corrente nominale I <sub>N</sub>	4 A

## Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Collegamento	Saldatura a onde
Tipo di connessione del contatto	Femmina

#### Connettori

#### Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12



1528251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528251


Codifica	В	
Cavo / linea		
Tipo di segnale/categoria	Universale	
Condizioni ambientali  Condizioni ambientali		
Condizioni ambientali		
Condizioni ambientali  Grado di protezione	IP67	
	IP67 -25 °C 90 °C (connettore / connecttore femmina)	



1528251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528251

## Disegni



Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica B, lato femmina



1528251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528251

## Classifiche

#### **ECLASS**

	ECLASS-13.0	27440110
	ECLASS-15.0	27440110
ETIM		
	ETIM 9.0	EC003568
U	NSPSC	
	UNSPSC 21.0	39121400



1528251

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1528251

## Environmental product compliance

#### EU RoHS

LOTORIO	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7e06980c-21ce-43e0-846c-79bbd2563675

Phoenix Contact 2025 @ - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com