

SAC-5P-M12MS/ 0,3-920 - Cavo di sistema bus



1529713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1529713>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 0,3 m

Dati commerciali

Codice articolo	1529713
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1CKD
Codice prodotto	AF1CKD
GTIN	4017918981556
Peso per pezzo (confezione inclusa)	33 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	36,9 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Tipo sensore	CANopen®
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Interfacce

Sistema bus	CANopen®/DeviceNet™
Tipo di segnale/categoria	CANopen®
	DeviceNet™

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato

Connettori

Connessione 1

SAC-5P-M12MS/ 0,3-920 - Cavo di sistema bus



1529713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1529713>

Tipo	Maschio diritto M12
Numero di poli	5
Tipo di codifica	A (Standard)

Connessione 2

Esecuzione	estremità conduttore libera
------------	-----------------------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,3 m
----------------	-------

CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola [920]

Disegno quotato		
UL AWM Style	21198 (80 °C / 300 V)	
Numero di poli	4	
Schermato	sì	
Tipo di cavo	CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola [920]	
Struttura conduttore	2xAWG24/19+2xAWG22/19	
Linea segnale AWG	24	
Tensione di alimentazione AWG	22	
Sezione del conduttore	2x 0,25 mm² (Linea dati)	
	2x 0,34 mm² (Tensione di alimentazione)	
	1x 0,34 mm² (Conduttori flessibili applicati)	
Diametro filo con guaina isolante	1,95 mm ±0,05 mm (Linea dati)	
	1,4 mm ±0,05 mm (Tensione di alimentazione)	
Diametro esterno conduttore	6,70 mm ±0,3 mm	
Guaina esterna, materiale	PUR	
Guaina esterna, colore	lilla rossastro RAL 4001	
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato	
Materiale, isolamento fili	PE espanso (Linea dati)	
	PE (Tensione di alimentazione)	
Conduttore singolo, colore	rosso-nero, blu-bianco	
Cordatura a coppie	2 conduttori a coppia	
Cordatura intera	2 coppie intorno ad un conduttore flessibile applicato nel centro dell'anima	
Copertura schermata ottica	80 %	
Resistenza di isolamento	≥ 5 GΩ*km (Linea dati)	
	≥ 5 GΩ*km (Tensione di alimentazione)	
Impedenza caratteristica	120 Ω ±10 % (con 1 MHz)	

SAC-5P-M12MS/ 0,3-920 - Cavo di sistema bus



1529713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1529713>

Tensione nominale cavi	≤ 300 V (Valore di punta, non per correnti forti)
Tensione di prova filo/filo	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Tensione di prova filo/schermatura	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Raggio di piegatura minima, fisso	4 x D
Raggio di piegatura minima, flessibile	8 x D
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 70 mm, Raggio di piegatura: 15 x D, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 3 m/s², Temperatura di utilizzo: -20 °C ... 60 °C
Attenuazione schermatura	≤ 22,9 dB/km (con 1 MHz)
	≤ 16,4 dB/km (a 500 kHz)
	≤ 9,5 dB/km (a 125 kHz)
Assenza di alogeni	secondo DIN VDE 0472 Parte 815
	a norma IEC 60754-1
Resistenza alla fiamma	UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1)
	UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2)
	IEC 60332-1-2
	A norma ISO 6722-1 5.22 (UN ECE R 118.01)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)
	-30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile)
	-20 °C ... 60 °C (con installazione)
	-20 °C ... 60 °C (Cavo, inserto catene portacavi)


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)
	-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)
	-20 °C ... 75 °C (Cavi, posa mobile)


Disegni

Disegno quotato




Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

SAC-5P-M12MS/ 0,3-920 - Cavo di sistema bus



1529713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1529713>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1529713>



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-5P-M12MS/ 0,3-920 - Cavo di sistema bus



1529713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1529713>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS/ 0,3-920 - Cavo di sistema bus



1529713

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1529713>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com