

UC-17S1N12Q3DU - Connettori circolari (lato cavi)



1606582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606582>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Dati commerciali

Codice articolo	1606582
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRABE
Codice prodotto	ABRAIJ
GTIN	4046356260473
Peso per pezzo (confezione inclusa)	135,17 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	135,17 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

UC-17S1N12Q3DU - Connettori circolari (lato cavi)



1606582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606582>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato cavi)
------------------	----------------------------------

Connettori

Corpo isolante

Codifica	N
Materiale (Corpo isolante)	PBT
Materiale (Contatto)	CuZn
Materiale (Superficie contatti)	Ni/Au
Cicli di manovra	50
Collegamento	A saldare a mano
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Segnale
Numero di poli	17
Senso di rotazione	standard
Piano d'inserimento	17
Numero Contatto (Gruppo di contatti 1)	17
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 1)	1 mm
Sezione fili min. Contatto (Gruppo di contatti 1)	0,08 mm ²
Sezione fili max. Contatto (Gruppo di contatti 1)	1 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)	48 V AC 74 V DC
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Istruzioni per l'ordine:	Inserti portacontatti da ordinare separatamente
Tipo di filettatura	M23
Tipo	diritto
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a vite
Connessione a vite Pg	Pg13,5
Materiale custodia	Metallo
Grado di protezione (inserito)	IP67
Guarnizione per apparecchiatura	O-ring assiale

Guarnizione

Diametro esterno conduttore	2 mm ... 14,5 mm
Materiale guarnizione	NBR


UC-17S1N12Q3DU - Connettori circolari (lato cavi)

1606582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606582>


Disegni

Disegno quotato



Dimensioni di montaggio

Disegno quotato



Dimensioni di montaggio


UC-17S1N12Q3DU - Connettori circolari (lato cavi)

1606582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606582>



Disegno schema




Pinning

UC-17S1N12Q3DU - Connettori circolari (lato cavi)

1606582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606582>


Disegno schema



Disegno quotato

1606582

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606582>



Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com