

RF-17S1N8AWB00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607893>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 17, tipo di connessione del contatto: Femmina, O-ring assiale, schermato: sì, numero poli: 17, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: RF

I vantaggi

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Connettore per confezionamento flessibile in campo
- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature

Dati commerciali

Codice articolo	1607893
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ABRAFL
Codice prodotto	ABRAGL
GTIN	4046356174909
Peso per pezzo (confezione inclusa)	29,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	28,116 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RF-17S1N8AWB00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607893>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	RF
Applicazione	Segnale Segnale
Numero di poli	17
Piano d'inserimento	17
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 6.6
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	1 mm
Corrente nominale I_N	8 A
Tensione nominale U_N	48 V AC 74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina

Connettori

Tipo	diritto
Senso di rotazione	standard

Condizioni ambientali e della vita elettrica

RF-17S1N8AWB00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607893>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 125 °C
Posizione elevata	2000 m


RF-17S1N8AWB00 - Connettore per apparecchi anteriore

1607893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607893>


Disegni

Disegno quotato



Dimensioni di montaggio

Disegno quotato




Disegno quotato

RF-17S1N8AWB00 - Connettore per apparecchi anteriore

1607893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607893>

Disegno schema



Numerazione camera contatti (visualizzazione lato innesto) connettore femmina standard

RF-17S1N8AWB00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607893>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607893>

 cUL Recognized ID omologazione: E153698-20090723				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

 UL Recognized ID omologazione: E153698-20090723				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

RF-17S1N8AWB00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607893>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-17S1N8AWB00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607893

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607893>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com