

# RC-59S2000 - Contatto a crimpare



1603501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603501>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, materiale contatti: CuZn , Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241633

## I vantaggi

- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Elevata resistenza alla trazione della connessione
- Basse resistenze di contatto
- Facile controllo produzione

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1603501       |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABREAG        |
| Codice prodotto                     | ABREAG        |
| GTIN                                | 4046356245746 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,54 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,449 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | DE            |

# RC-59S2000 - Contatto a crimpare



1603501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603501>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Contatto a crimpare |
| Tipo contatto    | tornito             |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipo di connessione del contatto | Femmina                |
| Collegamento                     | Connessione a crimpare |

#### Connessione conduttori

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Sezione di connessione | 0,75 mm² ... 1 mm² |
|------------------------|--------------------|

### Indicazioni materiale

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Materiale Contatto                                                    | CuZn |
| Materiale Superficie metallica area di contatto (strato intermedio)   | Ni   |
| Materiale Superficie metallica area di contatto (strato superficiale) | Au   |

### Dimensioni

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Diametro (Diametro contatti) | 2 mm |
|------------------------------|------|

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |     |
|------------------|-----|
| Cicli di manovra | 100 |
|------------------|-----|

# RC-59S2000 - Contatto a crimpare



1603501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603501>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# RC-59S2000 - Contatto a crimpare



1603501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1603501>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 522f11d3-0e58-4c77-93d1-6d4bdc87d3ac |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)