

1604227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604227>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE per requisiti ambientali elevati B6, con bloccaggio a baionetta, altezza 100 mm, con filettatura 1xM25, uscita cavo dritta

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 1604227 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7AAA |
| Codice prodotto | AF7AAA |
| GTIN | 4017918947903 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 316,12 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 316,12 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

1604227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604227>

Dati tecnici


Note

| | |
|---------------|--|
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B6, BB10, DD24, M |
|---------------|--|

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a baionetta |
| Tipo di custodia | Custodia protettiva |
| Applicazione | requisiti ambientali elevati |
| Tipo | B6 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Schermato | no |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | senza |

Dimensioni

| | | |
|-----------------|--|--|
| Disegno quotato |  | |
| Larghezza | 57 mm | |
| Altezza | 100 mm | |
| Lunghezza | 92 mm | |

Dimensioni di montaggio

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 52 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale guarnizione | Viton |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, nero |
| Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inox, manico: PA-GF |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP65 |
| | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

Caratteristiche meccaniche

1604227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604227>

Dati meccanici


| | |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M25 |
| Tipo di bloccaggio | Vite |

Montaggio


| | |
|-----------------------|---|
| Nota per il montaggio | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica. |
|-----------------------|---|

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Dima di foratura

1) per impiego di viti M4

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

1604227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604227>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

1604227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604227>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com