

HC-B 10-TMB-100/O1STM32G-EUA - Custodia



1604340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604340>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE per requisiti ambientali elevati B10, con bloccaggio a baionetta, altezza 100 mm, con filettatura 1xM32, uscita cavo dritta

Dati commerciali

Codice articolo	1604340
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAA
Codice prodotto	AF7AAA
GTIN	4017918948023
Peso per pezzo (confezione inclusa)	347,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	347,6 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a baionetta
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	requisiti ambientali elevati
Tipo	B10
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M32
Schermato	no
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	100 mm
Lunghezza	105 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	35 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	65 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	Viton
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio, impermeabile
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, nero
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA-GF

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Caratteristiche meccaniche

1604340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604340>

Dati meccanici


Tipo di collegamento a vite	1x M32
Tipo di bloccaggio	Vite

Montaggio


Nota per il montaggio	Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.
-----------------------	---

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Dima di foratura

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

HC-B 10-TMB-100/O1STM32G-EUA - Custodia

1604340

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604340>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---