

HC-B 16-SML-67/O1M25 - Custodia



1604784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604784>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo HEAVYCON B16, con bloccaggio longitudinale, altezza 67mm, con perni 1x M25

Dati commerciali

Codice articolo	1604784
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918881740
Peso per pezzo (confezione inclusa)	344,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	344 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-B 16-SML-67/O1M25 - Custodia



1604784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604784>

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti contatti HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Applicazione	Standard
Tipo	B16
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M25
Schermato	no
Uscita cavo	sinistra (vedere sul bloccaggio longitudinale aperto)
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	67 mm
Lunghezza	117 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M25
Tipo di bloccaggio	Staffa

Montaggio

Nota per il montaggio	per fissacavi parziali e completi
-----------------------	-----------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

HC-B 16-SML-67/O1M25 - Custodia



1604784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604784>

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


HC-B 16-SML-67/O1M25 - Custodia

1604784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604784>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-B 16-SML-67/O1M25 - Custodia



1604784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604784>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261501

1604784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604784>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com