

# SF-5EP1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607035>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, angolato, orientabile, misura flangia ingrandita, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 28 mm x 28 mm, Compatibile con contro connettori con dado zigrinato standard M23 o SPEEDCON, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF

## Dati commerciali

Codice articolo	1607035
Pezzi/conf.	16 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	16 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRCBG
Codice prodotto	ABRBFM
GTIN	4046356253253
Peso per pezzo (confezione inclusa)	138,33 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	119,8 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# SF-5EP1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607035>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare 6 x Ø 2 mm da ordinare separatamente
Avvertenza di sicurezza	
Indicazioni di sicurezza	<p>AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.</li><li>• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.</li><li>• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.</li><li>• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.</li><li>• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.</li><li>• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li><li>• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.</li><li>• Per tensioni di esercizio &gt; 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa</li><li>• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.</li><li>• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li><li>• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact</li><li>• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>.</li><li>• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.</li><li>• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.</li><li>• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.</li></ul>

# SF-5EP1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607035>

• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore/flangia quadrata (4x Ø 3,2 mm)
-------------------	--

## Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	SF
Applicazione	Potenza
Numero di poli	6
Piano d'inserimento	5+PE
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

## Dimensioni

### Custodia

Misura flangia	28 mm x 28 mm
----------------	---------------

## Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
Materiale custodia	Metallo
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale corpo isolante	PA 6.6
Materiale guarnizione e O-ring	FPM

## Caratteristiche elettriche

### Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	2 mm
Corrente nominale $I_N$	30 A
Tensione nominale $U_N$	630 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

### Contatti: Gruppo di contatti 2

Diametro contatto	2 mm
Corrente nominale $I_N$	9 A
Tensione nominale $U_N$	250 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

# SF-5EP1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607035>

Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
---------------------------------------	------

## Dati di collegamento

### Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina

## Connettori

Tipo	angolato, orientabile, misura flangia ingrandita
------	--

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	3000 m
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %


# SF-5EP1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore

1607035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607035>

## Disegni

Disegno quotato




Disegno quotato

# SF-5EP1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore

1607035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607035>

Disegno quotato




Schema di foratura

# SF-5EP1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore

1607035


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607035>

Disegno schema



Pinning

Diagramma



# SF-5EP1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607035>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440116

### ETIM

ETIM 8.0

EC002635

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# SF-5EP1N8AAC00 - Connettore per apparecchi anteriore



1607035

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607035>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)