

ENLAR-M-KV-M16/M20 - Adattatore di espansione



1647653

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1647653>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Adattatore di espansione, filettatura: M16 x 1,5, colore: argento, con O-ring



Descrizione del prodotto

Ampliato da M16 a M20

Dati commerciali

Codice articolo	1647653
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
GTIN	4017918947101
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

1647653


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1647653>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore di espansione
------------------	--------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	17,5 mm
Lunghezza della filettatura	6 mm
Lunghezza senza filettatura	11,5 mm
Diametro	16 mm
Diametro filettatura	16 mm
Misura angolare esagonale	22 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M16 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm
Tipo di filettatura lato guarnizione	M20

Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione O-ring	NBR

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	12 mm
Assenza di alogeni	no

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (In base alla connessione a vite utilizzata)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 80 °C

Montaggio

Nota per il montaggio	con connessione a vite corrispondente: IP68
-----------------------	---

ENLAR-M-KV-M16/M20 - Adattatore di espansione


1647653

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1647653>



Disegni

Disegno quotato



ENLAR-M-KV-M16/M20 - Adattatore di espansione



1647653

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1647653>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

1647653

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1647653>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	648a1eed-e135-419e-980f-a413c4762f5b

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com