

CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare



1663433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663433>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, corrente nominale: 10 A, sezione di connessione: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16 , materiale contatti: Lega di rame

Dati commerciali

Codice articolo	1663433
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7AIA
Codice prodotto	AF7AIA
GTIN	4017918123246
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,69 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,663 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare



1663433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663433>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	per HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q e portacontatti VC-D
Nota per l'utilizzo	La qualità di una connessione a crimpare viene stabilita dalla norma DIN EN 60352-2.
Indicazioni sulla famiglia di prodotti	In caso di tensioni inferiori a 5 V e correnti inferiori a 5 mA si raccomanda l'uso di contatti dorati.
Avvertenza sulla connessione	Nota sulla tecnologia di connessione a crimpare: Solo per cavi flessibili. Le sezioni dei conduttori qui indicate si riferiscono alla sezione nominale del cavo utilizzato. Il vano di collegamento per tecnologia di connessione a crimpare è stato studiato per cavi flessibili secondo VDE 0295 classe 5. Realizzazioni diverse per cavi (ad es. cavi classe 1,2 e 6 o AWG) sono da verificare prima dell'utilizzo.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	tornito


Dati di collegamento

Tecnologia di connessione	
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Collegamento	Connessione a crimpare
Connessione conduttori	
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione di connessione	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di connessione AWG	16 ... 16

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Lega di rame
Materiale Superficie contatti	Ag

Dimensioni

Disegno quotato	
Diametro (Diametro contatti)	1,6 mm

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	10 A (Tenere conto del declassamento dell'inserto contatti utilizzato. La corrente nominale corrisponde alla massima sezione di collegamento possibile)
-------------------	---

CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare



1663433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663433>

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare




1663433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663433>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare



1663433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663433>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663433>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare



1663433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663433>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare



1663433

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1663433>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com