

HC-WR/PG29 - Guaina di protezione



1666854

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1666854>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tubo flessibile, per connessioni a vite per tubi flessibili, quantità imballo 25 m, Pg29

Dati commerciali

Codice articolo	1666854
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AZW
Codice prodotto	AF7AZW
GTIN	4017918136901
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3.000 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3.000 g
Numero tariffa doganale	39173900
Paese di origine	DE

HC-WR/PG29 - Guaina di protezione

1666854

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1666854>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guaina di protezione
Connessione a vite Pg	Pg29

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	0,1 mm ... 34,5 mm
Raggio di piegatura, statico	65,00 mm
Raggio di piegatura minimo, posa mobile	65 mm


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 110 °C
----------------------------------	-------------------

Disegni

Disegno quotato



Istruzioni di montaggio per il tubo ondulado Pg29

a = attacco per tubo ondulado


b = tubo ondulado

c = Utensile di apertura

Note per il montaggio:

Tagliare il tubo ondulado nella scanalatura per ottenere una esecuzione arrotondata. La guarnizione di colore più chiaro (non rappresentata nello schema di montaggio) viene posizionata nell'attacco per tubi ondulati sotto il gancio di bloccaggio. La guarnizione più esterna e di colore più scuro (non rappresentata nello schema di montaggio) viene ripiegata dall'esterno sopra l'attacco per tubi ondulati. Infine il tubo ondulado viene inserito fino all'arresto nell'attacco per tubi ondulati e fissato saldamente. Per aprire l'attacco occorre l'utensile speciale di colore giallo da inserire con pressione tra il gancio di bloccaggio e il tubo ondulado, quindi tirare via il tubo ondulado.

Disegno quotato



Istruzioni di montaggio per il tubo ondulado M32

a = attacco per tubo ondulado

b = tubo ondulado

c = utensile di apertura

Note per il montaggio:

Tagliare il tubo ondulado nella scanalatura per ottenere una esecuzione arrotondata. La guarnizione di colore più chiaro (non rappresentata nello schema di montaggio) viene posizionata nell'attacco per tubi ondulati sotto il gancio di bloccaggio. La guarnizione più esterna e di colore più scuro (non rappresentata nello schema di montaggio) viene ripiegata dall'esterno sopra l'attacco per tubi ondulati. Infine il tubo ondulado viene inserito fino all'arresto nell'attacco per tubi ondulati e fissato saldamente. Per aprire l'attacco occorre l'utensile speciale di colore giallo da inserire con pressione tra il gancio di bloccaggio e il tubo ondulado, quindi tirare via il tubo ondulado.

HC-WR/PG29 - Guaina di protezione



1666854

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1666854>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com