

HC-B 48-TFL-96/O1PG29S - Custodia



1675162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1675162>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile, per bloccaggio longitudinale, altezza 96 mm, senza attacco a vite, 1x Pg29 uscita cavo laterale

Dati commerciali

Codice articolo	1675162
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918149925
Peso per pezzo (confezione inclusa)	689,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	648,9 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B48, DD216, M
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B48
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x Pg29
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	89 mm
Altezza	96 mm
Lunghezza	131,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x Pg29
Tipo di bloccaggio	Pin

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 48-TFL-96/O1PG29S - Custodia


1675162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1675162>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-B 48-TFL-96/O1PG29S - Custodia



1675162

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1675162>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---