

1637003

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1637003>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE STA B10, con bloccaggio a vite, altezza 100 mm, con filettatura 1x M25, uscita cavo diritta, con viti ad esagono cavo M6 x 18 in acciaio inox a norma DIN EN ISO 4762

Dati commerciali

Codice articolo	1637003
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice prodotto	AF7AAA
GTIN	4046356091381
Peso per pezzo (confezione inclusa)	328,03 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	328,03 g
Paese di origine	DE

1637003

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1637003>

Dati tecnici

Note

Note generali	Flangia da incasso HC-B-AF 1686533
---------------	------------------------------------


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a vite
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Tipo	B10
Tipo di collegamento a vite	con filettatura M25
Uscita cavo	diritto

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	3 Nm (Vite di bloccaggio)
---------------------	---------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	100 mm
Lunghezza	105 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inossidabile

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69K
Grado di protezione (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Caratteristiche meccaniche

1637003

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1637003>

Dati meccanici


Tipo di collegamento a vite	con filettatura M25
-----------------------------	---------------------

Montaggio

Nota per il montaggio	Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.
	Coppia di serraggio della vite di bloccaggio 3 Nm.

Disegni


Disegno quotato



1637003

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1637003>

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Dima di foratura

a = per impiego di viti autofilettanti M4 (Torx®) diametro 3,6 mm o per impiego di viti M4, filettatura M4 e diametro 4,5 mm

1637003

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1637003>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1637003

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1637003>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com