

HC-B 10-AMLD-AL - Custodia



1645477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645477>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia da incasso B10, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, materiale coperchio: Al, altezza: 29 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: sì, Standard, con guarnizione piatta

Dati commerciali

Codice articolo	1645477
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4046356028622
Peso per pezzo (confezione inclusa)	183,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	183,5 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia da incasso
Applicazione	Standard
Tipo	B10
Coperchio di protezione	sì
Schermato	no
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	43 mm
Altezza	29 mm
Lunghezza	93 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	35 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	65 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR CR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Coperchio di protezione materiale	Al
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inox, manico: PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa
--------------------	--------

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	1,5 Nm ... 2 Nm (Vite di fissaggio)
---------------------	-------------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

HC-B 10-AMLD-AL - Custodia



1645477


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645477>

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65 (nello stato installato)
	IP54 (con coperchio di protezione chiuso)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Dima di foratura:

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645477>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

ETIM

ETIM 8.0

EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645477>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com