

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Custodia



1646492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646492>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia a zoccolo HEAVYCON B 10, per bloccaggio trasversale, altezza 52mm, con perni 2xM20 e copertura

Dati commerciali

Codice articolo	1646492
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918985028
Peso per pezzo (confezione inclusa)	250,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	250,5 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Custodia



1646492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646492>

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Applicazione	Standard
Tipo	B10
Numero uscite cavi	2
Tipo di collegamento a vite	2x M20
Coperchio di protezione	sì
Schermato	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	52 mm
Altezza	52 mm
Lunghezza	93 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Coperchio di protezione materiale	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	2x M20
Tipo di bloccaggio	Pin

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (nello stato installato)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-SFQD-52/O2M20 - Custodia


1646492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646492>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1646492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1646492>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---