

# VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto portacontatti femmina



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657915>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti MSTB, per il montaggio dei circuiti stampati, 24 V, 5 poli, con codoli a saldare angolati ,RAL 9005 (nero), per telai da incasso VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1657915       |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABNOJA        |
| Codice prodotto                     | ABNOJA        |
| GTIN                                | 4046356132497 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,563 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,19 g        |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | DE            |

# VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto portacontatti femmina



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657915>

## Dati tecnici

### Note

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali             | Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling e capitolo 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
| Nota per il funzionamento | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico.                                             |

### Caratteristiche articolo

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti femmina |
| Tipo             | Versione 14                   |
| Numero di poli   | 5                             |
| Passo            | 5,08 mm                       |

### Caratteristiche elettriche

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 24 V                       |
| Corrente nominale                   | 16 A                       |
| Resistenza di isolamento            | $\geq 500 \text{ M}\Omega$ |
| Mezzo trasmissivo                   | Rame                       |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Collegamento | Connessione di circuiti stampati |
|--------------|----------------------------------|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 13,1 mm |
| Altezza   | 14,7 mm |
| Lunghezza | 27,4 mm |
| Passo     | 5,08 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Colore                                 | nero          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0            |
| Materiale contatto                     | Lega di rame  |
| Materiale superficie contatti          | Oro su nickel |
| Materiale inserto portacontatti        | PBT           |

### Caratteristiche meccaniche

# VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto portacontatti femmina



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657915>

## Dati meccanici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
|------------------|-------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali


|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
|----------------------------------|------------------|

# VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto portacontatti femmina

1657915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657915>

## Disegni



Dima di foratura

# VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto portacontatti femmina



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657915>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657915>

|                                                                                   |                                                              |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E118976-20080903 |                         |             |                       |
|                                                                                   | Tensione nominale $U_N$                                      | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                             |                                                              |                         |             |                       |
|                                                                                   | 24 V                                                         | 16 A                    | -           | -                     |

# VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Inserto portacontatti femmina



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657915>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440390 |
| ECLASS-15.0 | 27440390 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC004746 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Insetto portacontatti femmina



1657915

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1657915>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)