

HC-B 24-TMS-100/O1STM32G-STA - Custodia



1690367

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1690367>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE, rivestimento standard con polveri, custodia mobile B24, con bloccaggio a vite, altezza 100 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo dritta

Dati commerciali

Codice articolo	1690367
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAA
Codice prodotto	AF7AAA
GTIN	4017918822286
Peso per pezzo (confezione inclusa)	457,44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	457,44 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
---------------	--


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a vite
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Applicazione	Standard
Tipo	B24
Numero uscite cavi	1
Tipo di collegamento a vite	1x M32
Viti di fissaggio	M6
Schermato	no
Uscita cavo	diritto
Connessione a vite Pg	senza

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	3 Nm (Vite di bloccaggio)
---------------------	---------------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	57 mm
Altezza	100 mm
Lunghezza	152 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	35 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	112 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio inossidabile

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)

	IP69K
Grado di protezione (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici


Tipo di collegamento a vite	1x M32
Tipo di bloccaggio	Vite

Montaggio


Nota per il montaggio	Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.
	Coppia di serraggio della vite di bloccaggio 3 Nm.
Viti di fissaggio	M6

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Dima di foratura

2) per impiego di viti autofilettanti (Torx® 20, M4)

1690367

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1690367>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com