

SACB-4/ 8-M23 SH - Scatola di distribuzione



1695757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1695757>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Connessione M23 90°, schermatura: sì

I vantaggi

- Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
- Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
- Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

Dati commerciali

Codice articolo	1695757
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF3CDB
Codice prodotto	AF3CDB
GTIN	4017918899394
Peso per pezzo (confezione inclusa)	298,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	295,8 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.
Nota per l'utilizzo	Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori".

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scatola di distribuzione
Applicazione	Standard
Numero di poli	5
Numero degli slot	4
Codifica	A
LED	no

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente di dimensionamento totale	12 A
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	4 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M12
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,4 Nm

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	1-4 / 1 (+ 48 V) = 19
	1-4 / 3 (0 V) = 6
	1-4 / 5 (PE) = 12

Segnalazione

SACB-4/ 8-M23 SH - Scatola di distribuzione



1695757


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1695757>

Indicazione di stato disponibile

no

Dimensioni

Disegno quotato



Larghezza

61 mm

Altezza

31 mm

Lunghezza

117 mm

Indicazioni materiale

Materiale Boccia filettata

Alluminio

Materiale Custodia

Alluminio

Materiale Massa di tenuta

PUR

Classe di combustibilità a norma UL 94

V0

Materiale guarnizione O-ring

NBR

Materiale contatto

Lega Cu

Materiale superficie contatti

dorato

Materiale inserto portacontatti

PA

Materiale contatti lato cavo di uscita

lega Cu

Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita

PA 6.6 V0

Materiale superficie contatti lato cavo di uscita

dorato

Cavo / linea

Collegamento

Connessione M23

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Temperatura ambiente (esercizio)

-25 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Definizione norma

Connettore M12

Norme/disposizioni


IEC 61076-2-101

SACB-4/ 8-M23 SH - Scatola di distribuzione

1695757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1695757>

Disegni




Disegno schema



Punto di connessione femmina M12, 5 poli

Disegno schema




Attacco M23 maschio, 19 poli

SACB-4/ 8-M23 SH - Scatola di distribuzione

1695757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1695757>

Schema di collegamento



SACB-4/ 8-M23 SH - Scatola di distribuzione



1695757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1695757>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SACB-4/ 8-M23 SH - Scatola di distribuzione



1695757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1695757>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com