

1693157

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1693157>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connett. femm. da incasso sensore/attuatore, 5 poli, M12, angolato, codifica A, montaggio anteriore/a vite con filettatura Pg9

Dati commerciali

Codice articolo	1693157
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	02
Codice prodotto	ABQYAA
GTIN	4017918427986
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,59 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,406 g
Paese di origine	DE

1693157

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1693157>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	5
Schermato	no
Codifica	A
Connessione a vite Pg	Pg9

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	60 V
Corrente nominale I_N	4 A

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Universale
---------------------------	------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

1693157

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1693157>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com