

HC-B 32-AMQ - Custodia

1775693

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775693>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia da incasso HEAVYCON B32, con blocc. trasv., altezza 30 mm, con guarniz. piatta

Dati commerciali

Codice articolo	1775693
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAC
Codice prodotto	AF7AAC
GTIN	4017918038267
Peso per pezzo (confezione inclusa)	236,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	220 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-B32, DD144, M
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia da incasso
Applicazione	Standard
Tipo	B32
Schermato	no
Connessione a vite Pg	senza

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	78 mm
Altezza	31 mm
Lunghezza	122 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza della sezione di montaggio	70 mm
Lunghezza della sezione di montaggio	84 mm

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio zincato

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Staffa
--------------------	--------


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Dima di foratura:

HC-B 32-AMQ - Custodia

1775693

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775693>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com