

HC-D 15-SML/2PG16 - Custodia



1772395

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772395>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia a zoccolo, con bloccaggio longitudinale, altezza 52 mm, con attacco a vite, 2x Pg16



Dati commerciali

Codice articolo	1772395
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAE
Codice prodotto	AF7AAE
GTIN	4017918037062
Peso per pezzo (confezione inclusa)	236,47 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	236,47 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

HC-D 15-SML/2PG16 - Custodia

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772395>

Dati tecnici


Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-D15, A10
---------------	---------------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Applicazione	Standard
Tipo	D15
Numero uscite cavi	2
Tipo di collegamento a vite	2x Pg16
Schermato	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	con

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	50 mm
Altezza	52 mm
Lunghezza	93 mm
Apertura chiave dadi	22 mm

Indicazioni materiale

Materiale Collegamento a vite	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio zincato

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	2x Pg16
Tipo di bloccaggio	Staffa

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	7,5 mm ... 15 mm (Linea 1)
Diametro esterno conduttore Linea 2	7,5 mm ... 15 mm (Linea 2)

HC-D 15-SML/2PG16 - Custodia



1772395

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772395>

Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	7,5 mm ... 15 mm (Linea 1)
-----------------------------	----------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

HC-D 15-SML/2PG16 - Custodia


1772395

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772395>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

HC-D 15-SML/2PG16 - Custodia

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772395>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772395>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com