

# HC-D 25-SML-57/M2PG16 - Custodia



1772489

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772489>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia a zoccolo, per bloccaggio longitudinale, altezza 57 mm, con attacco a vite, 2x Pg16



## Dati commerciali

Codice articolo	1772489
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7AAE
Codice prodotto	AF7AAE
GTIN	4017918037154
Peso per pezzo (confezione inclusa)	284,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	270,9 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

## Dati tecnici


### Note

Note generali	per inserti portacontatti HC-D25, A16
---------------	---------------------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia con bloccaggio a staffa
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Applicazione	Standard
Tipo	D25
Numero uscite cavi	2
Tipo di collegamento a vite	2x Pg16
Schermato	no
Uscita cavo	laterali
Connessione a vite Pg	con

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	50 mm
Altezza	57 mm
Lunghezza	109,5 mm
Apertura chiave dadi	22 mm

### Indicazioni materiale

Materiale Collegamento a vite	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione Guarnizione cavo	NBR
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale staffa di bloccaggio	Acciaio zincato

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	2x Pg16
Tipo di bloccaggio	Staffa

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore Linea 1	7,5 mm ... 15 mm (Linea 1)
Diametro esterno conduttore Linea 2	7,5 mm ... 15 mm (Linea 2)

# HC-D 25-SML-57/M2PG16 - Custodia



1772489

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772489>

## Dati di collegamento

Diametro esterno conduttore	7,5 mm ... 15 mm (Linea 1)
-----------------------------	----------------------------

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


# HC-D 25-SML-57/M2PG16 - Custodia

1772489

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772489>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-D 25-SML-57/M2PG16 - Custodia



1772489

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772489>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1772489

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1772489>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)