


FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero poli: 7, numero di connessioni: 7, serie di prodotti: FRONT-MC 1,5/-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite frontale, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

I vantaggi

- Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
- Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione

Dati commerciali

Codice articolo	1850712
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AABALA
Codice prodotto	AABALA
GTIN	4017918109806
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,31 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,86 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore per circuiti stampati
Famiglia di prodotti	FRONT-MC 1,5/...-ST
Linea di prodotti	COMBICON Connectors S
Tipo	Standard
Numero di poli	7
Passo	3,81 mm
Numero collegamenti	7
Numero di file	1
Numero dei potenziali	7
Tipo di fissaggio	assente

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche

Corrente nominale I_N	8 A
Tensione nominale U_N	160 V
Resistenza di contatto	1,6 mΩ
Tensione di dimensionamento (III/3)	160 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo	Standard
Sistema di connettori	COMBICON MC 1,5
Sezione nominale	1,5 mm ²
Tipo di connessione del contatto	Femmina

Bloccaggio

Tipo di bloccaggio	assente
Tipo di fissaggio	assente

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a vite frontale
Direzione di collegamento conduttore/scheda	0 °
Sezione conduttore rigida	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	28 ... 16

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm² ... 0,5 mm²
2 conduttori di sezione identica rigidi	0,14 mm² ... 0,5 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili	0,14 mm² ... 0,75 mm²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	0,25 mm² ... 0,34 mm²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	0,5 mm² ... 0,5 mm²
Calibro a tampone a x b / diametro	2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm
Lunghezza del tratto da spelare	9 mm
Testa della vite del tipo di apparecchio	Fessura longitudinale (L)
Coppia di serraggio	0,22 Nm ... 0,25 Nm

Indicazioni per puntalini senza collare di isolamento

capocorda senza colletto isolante, a norma DIN 46228-1	Sezione: 0,25 mm²; Lunghezza: 7 mm ... 9 mm
	Sezione: 0,34 mm²; Lunghezza: 7 mm ... 9 mm
	Sezione: 0,5 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm
	Sezione: 0,75 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm
	Sezione: 1 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm
	Sezione: 1,5 mm²; Lunghezza: 9 mm

Indicazioni per puntalini con collare di isolamento

capocorda con colletto isolante, a norma DIN 46228-4	Sezione: 0,25 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm
	Sezione: 0,34 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm
	Sezione: 0,5 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 9 mm

Indicazioni materiale

Indicazioni materiale - contatti

Nota	Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale contatto	Lega Cu
Finitura superficiale	zincatura a caldo
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale)	Stagno (4 - 8 µm Sn)
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Stagno (4 - 8 µm Sn)

Indicazioni materiale - custodia

Colore (Custodia)	verde (6021)
Materiale isolante	PA
Gruppo materiale isolante	I
CTI secondo IEC 60112	600
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12	850
Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13	775

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2

125 °C

Dimensioni

Disegno quotato



Passo

3,81 mm

Larghezza [w]

27,46 mm

Altezza [h]

12,3 mm

Lunghezza [l]

21,7 mm

Controlli meccanici

Prova di integrità e stabilità dei conduttori

Specifica di prova

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Risultato

Prova superata

Prova di trazione

Specifica di prova

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale

0,14 mm² / rigido / > 10 N

0,14 mm² / flessibile / > 10 N

1,5 mm² / rigido / > 40 N

1,5 mm² / flessibile / > 40 N

Forza di inserzione/trazione

Specifica di prova

DIN EN 60512-13-2:2006-11

Risultato

Prova superata

Numero di cicli

25

Forza di inserzione per polo circa

7 N

Forza di trazione per polo circa

5 N

Prova della coppia

Specifica di prova

DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Resistenza delle scritte

Specifica di prova

DIN EN 60068-2-70:1996-07

Risultato

Prova superata

Polarizzazione e codifica

Specifica di prova

DIN EN 60512-13-5:2006-11

Risultato

Prova superata

Controllo visivo

Specifica di prova

DIN EN 60512-1-1:2003-01

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

Risultato	Prova superata
Controllo dimensionale	
Specifica di prova	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni	
Specifica di prova	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accelerazione	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Controllo della vita elettrica	
Specifica di prova	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare	2,95 kV
Resistività di massa R ₁	1,6 mΩ
Resistività di massa R ₂	1,7 mΩ
Cicli di manovra	25
Resistenza di isolamento tra poli contigui	> 5 MΩ

Controllo climatico	
Specifica di prova	DIN EN ISO 6988:1997-03
Sollecitazione per effetto della corrosione	0,2 dm ³ SO ₂ su 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Sollecitazione per effetto del calore	100 °C/168 h
Tensione alternata fissa	1,39 kV

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C

Controlli elettrici

Prova termica Gruppo di controllo C	
Specifica di prova	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Numero di poli testati	20

Resistenza di isolamento	
Specifica di prova	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistenza di isolamento tra poli contigui	> 5 MΩ

Distanze di isolamento in aria e superficiale

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

Specifica di prova	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Gruppo materiale isolante	I
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensione di isolamento di nominale (III/3)	160 V
Tensione impulsiva nominale (III/3)	2,5 kV
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3)	1,5 mm
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)	2 mm
Tensione di isolamento di nominale (III/2)	160 V
Tensione impulsiva nominale (III/2)	2,5 kV
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2)	1,5 mm
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)	1,5 mm
Tensione di isolamento di nominale (II/2)	320 V
Tensione impulsiva nominale (II/2)	2,5 kV
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)	1,5 mm
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)	1,6 mm

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati

1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

Disegni

Disegno quotato



Diagramma



Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con MCV 1,5/...-G-3,81

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>



Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con MCO 1,5/...-GR-3,81




Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con MCD 1,5/...-G1-3,81

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati




1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>



Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con MCDV 1,5/...-G1-3,81




Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con IMC 1,5/...-ST-3,81

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>



Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con MC 1,5/...-G-3,81




Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con MC 1,5/...-G-3,81 P... THR

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati




1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>



Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con SMC 1,5/...-G-3,81




Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con MCV 1,5/...-G-3,81 P...THR

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>



Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con MCDV 1,5/...-G-3,81

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

 CSA ID omologazione: 13631				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
B				
	300 V	8 A	28 - 16	-
D				
	300 V	8 A	28 - 16	-

 cULus Recognized ID omologazione: E60425-20110128				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
B				
	300 V	8 A	30 - 16	-
D				
	300 V	8 A	30 - 16	-

 Omologazione marchio VDE ID omologazione: 40011723				
--	--	--	--	--

 Omologazione marchio VDE ID omologazione: 40011723				
--	--	--	--	--

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-MC 1,5/ 7-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati



1850712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1850712>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com