

WR-OEF-PG29 - Apertura tubo ondulato



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1853641>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Utensile per tubo ondulato, per allentare tubi dall'attacco a vite per tubi ondulati, dimensioni Pg29

Dati commerciali

Codice articolo	1853641
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF7AZW
Codice prodotto	AF7AZW
GTIN	4017918134303
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,77 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,77 g
Numero tariffa doganale	82055980
Paese di origine	DE

WR-OEF-PG29 - Apertura tubo ondulato



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1853641>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Connessione a vite Pg	Pg29

Indicazioni materiale

Materiale	PA
-----------	----

Disegni

Disegno quotato



Istruzioni di montaggio per il tubo ondulato Pg29

a = attacco per tubo ondulato


b = tubo ondulato

c = Utensile di apertura

Note per il montaggio:

Tagliare il tubo ondulato nella scanalatura per ottenere una esecuzione arrotondata. La guarnizione di colore più chiaro (non rappresentata nello schema di montaggio) viene posizionata nell'attacco per tubi ondulati sotto il gancio di bloccaggio. La guarnizione più esterna e di colore più scuro (non rappresentata nello schema di montaggio) viene ripiegata dall'esterno sopra l'attacco per tubi ondulati. Infine il tubo ondulato viene inserito fino all'arresto nell'attacco per tubi ondulati e fissato saldamente. Per aprire l'attacco occorre l'utensile speciale di colore giallo da inserire con pressione tra il gancio di bloccaggio e il tubo ondulato, quindi tirare via il tubo ondulato.

Disegno quotato



Istruzioni di montaggio per il tubo ondulato M32

a = attacco per tubo ondulato

b = tubo ondulato

c = utensile di apertura

Note per il montaggio:

Tagliare il tubo ondulato nella scanalatura per ottenere una esecuzione arrotondata. La guarnizione di colore più chiaro (non rappresentata nello schema di montaggio) viene posizionata nell'attacco per tubi ondulati sotto il gancio di bloccaggio. La guarnizione più esterna e di colore più scuro (non rappresentata nello schema di montaggio) viene ripiegata dall'esterno sopra l'attacco per tubi ondulati. Infine il tubo ondulato viene inserito fino all'arresto nell'attacco per tubi ondulati e fissato saldamente. Per aprire l'attacco occorre l'utensile speciale di colore giallo da inserire con pressione tra il gancio di bloccaggio e il tubo ondulato, quindi tirare via il tubo ondulato.

WR-OEF-PG29 - Apertura tubo ondulato



1853641

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1853641>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com