

PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277844>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Trasformatore di corrente ad innesto, corrente primaria 150 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza nominale 3,75 VA

Dati commerciali

Codice articolo	2277844
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMMA11
Codice prodotto	CMMA11
GTIN	4046356502139
Peso per pezzo (confezione inclusa)	320 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	200 g
Numero tariffa doganale	85043129
Paese di origine	DE

PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277844>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Current transformer
------------------	---------------------

Caratteristiche elettriche

Tensione di isolamento nominale	1 kV (Fase/conduttore di neutro)
---------------------------------	----------------------------------

Note generali

tarabile	no
Tipo convertitore	Trasformatore di corrente ad innesto

Dati di ingresso

Trasformatori di corrente

Potenza nominale	3,75 VA
Corrente di cortocircuito di dimensionamento termica	$I_{th} = 60 * I_n$
Corrente di dimensionamento termico permanente	$I_d = 1,2 * I_n$
Corrente impulsiva di dimensionamento	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Frequenza nominale f_n	50 Hz 60 Hz
Corrente nominale primaria I_{pn}	0 A AC ... 150 A AC
tarabile	no
Tipo convertitore	Trasformatore di corrente ad innesto

Dati di uscita

Segnale

Denominazione	Uscita di corrente
Corrente nominale secondaria I_{sn}	5 A AC
Fattore di limitazione della sovracorrente	FS 5
Classe di precisione	1

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile	2x 2,5 mm ² ... 4 mm ² (Morsetti secondari,)

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	30 mm
Altezza	80 mm
Profondità	60 mm

Dimensioni articolo con montaggio alternativo

PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277844>

Larghezza	60 mm
Altezza	80 mm
Profondità	30 mm

Guida in rame

Larghezza	30 mm
Altezza	15 mm

Guida in rame 2

Larghezza	20 mm
Altezza	20 mm

Conduttore rotondo

Diametro	28 mm
----------	-------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale custodia	PA 6.6

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 40 °C
Posizione elevata	≤ 1000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	Impiego solo in interni e in assenza di condensa
Categoria materiale isolante	E

Omologazioni

UL, USA / Canada

Siglatura	XODW8.E323953
-----------	---------------

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	EN 61869
--------------------	----------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277844>

Disegni



PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277844>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27210902
ECLASS-13.0	27210902

ETIM

ETIM 9.0	EC002048
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - Trasformatore di corrente



2277844

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2277844>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com