

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - Adattatore frontale



2314985

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2314985>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatori di messa in servizio per l'estensione del cablaggio di campo S5-115 esistente. Collegamento di tutte le connessioni S5-115 (da 1 a 23, 25 fino a 47, 46 poli) su estremità cavo libera.

Dati commerciali

Codice articolo	2314985
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK233S
Codice prodotto	DK233S
Pagina del catalogo	Pagina 543 (C-5-2019)
GTIN	4046356292948
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.873 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	900 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Adattatore frontale
------------------	---------------------

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC/DC)	≤ 250 V AC/DC
Corrente (per conduttore)	≤ 6 A
Tensione di isolamento nominale	260 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,3 kV (Isolamento funzionale)

Controllore supportato SIEMENS S5-115 U

Scheda I/O adatta	6ES5 ...
-------------------	----------

Dati di collegamento

Livello di controllo

Collegamento	Connettore maschio SIEMENS S5-115 U
--------------	-------------------------------------

Livello di campo

Collegamento	Fili singoli
Numero collegamenti	47
Numero di poli	1

Cavo / linea

Numero di poli	46
Schermato	no
Tipo di conduttore	Cavo intestato
Linea segnale AWG	21
Sezione del conduttore	46x 0,75 mm ²
Guaina esterna, materiale	PVC semi rigido
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Assenza di alogeni	no

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - Adattatore frontale



2314985

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2314985>

Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaggio

Posizione d'installazione	a scelta
---------------------------	----------

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Disegni

Schema di collegamento



FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - Adattatore frontale



2314985

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2314985>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27242292

UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151601

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - Adattatore frontale



2314985

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2314985>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com