

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Dispositivo I/O decentrato



2773474

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2773474>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di ingresso/uscita digitale AS-i, slave AB, 4 ingressi digitali, 24 V DC, connessione a 2, 3 e 4 conduttori, 4 uscite digitali, 24 V DC, grado di protezione IP67

Descrizione del prodotto

I moduli di ingresso/uscita digitali Fieldline AS-Interface M12 con grado di protezione IP67 consentono di collegare sensori e attuatori digitali ad AS-i tramite connettori M12 con connessione SPEEDCON.

Il collegamento dei moduli a AS-i avviene con l'ausilio del cavo piatto con connessione di perforazione.

I vantaggi

- Tecnologia di connessione M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON per ingressi/uscite
- Ottimizzato per il montaggio diretto e per il montaggio su guida di supporto
- Connessione senza utensili a AS-Interface mediante connessione a perforazione

Dati commerciali

Codice articolo	2773474
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRI634
Codice prodotto	DRI634
GTIN	4046356178464
Peso per pezzo (confezione inclusa)	303,95 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	245 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	ID

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Dispositivo I/O decentrato



2773474

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2773474>

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	58 mm
Altezza	150 mm
Profondità	35 mm
Distanza foro	108 mm

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

Interfacce

AS-Interface

Collegamento	cavo piatto con tecnica di perforazione
Denominazione vano di collegamento	AS-i
Numero di poli	4
Velocità di trasmissione	167 kBit/s

Caratteristiche del sistema

Modulo

Codice ID (dec.)	10
Codice ID (esadecimale)	A

Dati di ingresso

Digitale:

Denominazione ingresso	Ingressi digitali
Descrizione dell'ingresso	IEC 61131-2 Tipo 2
Numero ingressi	4
Collegamento	Connettore M12
Tecnica di connessione	2/3 conduttori

Dati di uscita

Digitale:

Denominazione uscita	Uscite digitali
Collegamento	Connettore M12
Tecnica di connessione	2 conduttori
Numero uscite	4

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Dispositivo I/O decentrato



2773474

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2773474>

Corrente massima d'uscita per canale	2 A
Corrente di uscita massima per modulo/morsetto	4 A

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Fieldline
Tipo	Struttura modulare
Posizione di installazione	a scelta
Numero di canali	7

Dati di collegamento

Collegamento	Connettore M12
--------------	----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 85 °C

Normative e prescrizioni

Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Avvitamento diretto o su guida di montaggio
	Montaggio a parete
Posizione di installazione	a scelta


FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Dispositivo I/O decentrato

2773474

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2773474>

Disegni

Disegno collegamento



FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Dispositivo I/O decentrato



2773474

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2773474>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - Dispositivo I/O decentrato



2773474

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2773474>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com