

FLK 50-4X14/EZ-DR/200KONFEK/S - Cavi



2302418

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302418>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (4x 14-poli) (La treccia schermante è realizzata su quattro estremità separate.); lunghezza cavo: 2 m

Dati commerciali

Codice articolo	2302418
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK2216
Codice prodotto	DK2216
GTIN	4017918887124
Peso per pezzo (confezione inclusa)	577,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	577,7 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo di sistema
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga	
isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa)	-40 °C ... 70 °C (Posa fissa)
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile)	-10 °C ... 70 °C (Posa mobile)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio	≤ 25 V AC
Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Corrente (per circuito, 50 °C)	≤ 1 A
Corrente (per circuito, 70 °C)	≤ 0,6 A

Distanze in aria e linee di fuga

Tensione di isolamento nominale	63 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV

Controllore supportato SIEMENS S7-400

Scheda I/O adatta	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Controllore supportato ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Scheda I/O adatta	1756-IB32
	1756-OB32

Controllore supportato ALLEN-BRADLEY PLC 5

Scheda I/O adatta	1771 IBN
	1771 OBN

Controllore supportato HONEYWELL Experion PKS C200

Scheda I/O adatta	TC-IDD 321
	TC-ODD 321

2302418

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302418>
Controllore supportato SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Scheda I/O adatta	DDI 353
	DDI 853
	DAI 353
	DAI 453
	DDO 353

Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Scheda I/O adatta	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7331-7NF00-0AB0
	6ES7331-7PF01-0AB0
	6ES7331-7PF11-0AB0
	6ES7350-2AH01-0AE0
	6ES7357-4AH01-0AE0
	CPU 314C-2DP
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2 m
----------------	-----

14X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Numero di poli	14
Schermato	sì
Tipo di cavo	14X0.14 [PVC]
Tipo di conduttore	Cavo circolare confezionato schermato
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,16 mm
Linea segnale AWG	26
Sezione del conduttore	14x 0,14 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	1 mm ±0,03 mm
Diametro esterno conduttore	6,70 mm ±0,4 mm
Guaina esterna, materiale	PVC semi rigido
Guaina esterna, colore	grigio
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza linea	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Raggio di piegatura minimo, fisso	71 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	128 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno)

2302418

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302418>

Assenza di alogeni	no
Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1-2 (tubatura)
	VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura)
	IEC 60332-3-22 (tubatura)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistenza all'olio	contro gli spruzzi occasionali (tubatura)
Versione di cavi	Cavo sezionatore per quattro moduli

Codice colore

grigio	IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK14-1 (9)
bianco-nero	IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK14-1 (11)
nero	IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK14-1 (1)
marrone	IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK14-1 (2)
rosso	IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK14-1 (3)
arancione	IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK14-1 (4)
giallo	IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK14-1 (5)
verde	IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK14-1 (6)
blu	IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK14-1 (7)
viola	IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK14-1 (8)
bianco	IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK14-1 (10)
bianco-marrone	IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK14-1 (12)
grigio	IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK14-2 (9)
bianco-nero	IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK14-2 (11)
nero	IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK14-2 (1)
marrone	IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK14-2 (2)
rosso	IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK14-2 (3)
arancione	IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK14-2 (4)
giallo	IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK14-2 (5)
verde	IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK14-2 (6)
blu	IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK14-2 (7)
viola	IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK14-2 (8)
bianco	IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK14-2 (10)
bianco-marrone	IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK14-2 (12)
grigio	IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK14-3 (9)
bianco-nero	IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK14-3 (11)
nero	IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK14-3 (1)
marrone	IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK14-3 (2)
rosso	IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK14-3 (3)
arancione	IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK14-3 (4)
giallo	IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK14-3 (5)
verde	IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK14-3 (6)
blu	IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK14-3 (7)
viola	IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK14-3 (8)

bianco	IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK14-3 (10)
bianco-marrone	IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK14-3 (12)
grigio	IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK14-4 (9)
bianco-nero	IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK14-4 (11)
nero	IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK14-4 (1)
marrone	IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK14-4 (2)
rosso	IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK14-4 (3)
arancione	IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK14-4 (4)
giallo	IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK14-4 (5)
verde	IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK14-4 (6)
blu	IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK14-4 (7)
viola	IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK14-4 (8)
bianco	IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK14-4 (10)
bianco-marrone	IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK14-4 (12)

Dati di collegamento

Livello di campo

Attacco a norma	IEC 60603-13
Collegamento	IDC/FLK conduttore femmina
Numero collegamenti	4
Numero di poli	14
Nota	La treccia schermante è realizzata su quattro estremità separate. L'estremità del cavo separata ha una lunghezza di circa 0,5 m (H05V-K 1 mm ² , nero)
Cicli di manovra	> 50
Passo	2,54 mm

Livello di controllo

Attacco a norma	IEC 60603-13
Collegamento	IDC/FLK conduttore femmina
Numero collegamenti	1
Numero di poli	50
Cicli di manovra	> 50
Passo	2,54 mm

Normative e prescrizioni


Distanze in aria e linee di fuga

Norme/Disposizioni	DIN EN 50178
--------------------	--------------

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Disegni



Corrente max. ammessa per circuito in stato di svolgimento

FLK 50-4X14/EZ-DR/200KONFEK/S - Cavi



2302418

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2302418>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121620
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---