

PI-MB/16/3/D-SUB - Blocco di morsetti base



2835697

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2835697>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Motherboard per l'alloggiamento di 16 x moduli di separazione PI-non-Ex-i (PI-N-...), tre punti di connessione lato campo per modulo, connettore maschio D-SUB a 37 poli per il collegamento del segnale al livello del sistema centrale, installazione su NS 32, o NS 35/7,5.

Dati commerciali

Codice articolo	2835697
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK1XXX
Codice prodotto	DK1XXX
GTIN	4017918951146
Peso per pezzo (confezione inclusa)	912,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	670,24 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portamoduli
Applicazione	Elemento base

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	20 V DC ... 35 V DC (vedere tensione nominale per moduli PI)
Protezione contro inversione polarità	sì

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	247,7 mm
Altezza	127,5 mm
Profondità	92 mm
Profondità NS 35/7,5	142,5 mm (con spina di accoppiamento NS 35/7,5)
Profondità NS 32	147,5 mm (con spina di accoppiamento NS 32)
Profondità NS 35/15	150 mm (con spina di accoppiamento NS 35/15)

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante custodia	Poliammide PA non rinforzato, policarbonato PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 75 °C

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

Disegni



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---