

CBT-SCHUKO - Limitatore di sovratensione tipo 3



2857280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2857280>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Prese multiple 5x, con protezione contro le sovratensioni, interruttore acceso/spento e indicazione di potenza. La visualizzazione si disattiva autonomamente in caso di anomalia dovuta a sovraccarico. Per l'utilizzo in: D, A, I, NL, S, E, N, FIN

Dati commerciali


Codice articolo	2857280
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice prodotto	CL1451
GTIN	4017918876166
Peso per pezzo (confezione inclusa)	742,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	559,16 g
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione dei dispositivi
Tipo	Presca multipla
Specificamente utilizzabile nei Paesi	D, A, NL, E, P
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	ottico
Classe di prova IEC	III
Tipo EN	T3

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	81 mm
Altezza	271 mm
Profondità	42 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PA

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1,80 m
----------------	--------

Circuito di protezione

Direzione di azione	1L-N & N-PE
Frequenza nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Massima tensione permanente U_C (L-N)	260 V AC
Massima tensione permanente U_C (L-PE)	260 V AC
Corrente di carico nom. I_L	16 A (30 °C)
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 1 \mu A$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (L-N)	1,5 kA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (L-PE)	1,5 kA
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (N-PE)	1,5 kA
Livello di protezione U_p (L-N)	$\leq 1,3$ kV
Livello di protezione U_p (L-PE)	$\leq 1,5$ kV
Livello di protezione U_p (N-PE)	$\leq 1,5$ kV
Tensione residua con In	$\leq 1,2$ kV ≤ 650 V

CBT-SCHUKO - Limitatore di sovratensione tipo 3



2857280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2857280>

	≤ 650 V
Tempo di eccitazione t_A (L-N)	≤ 25 ns
Tempo di eccitazione t_A (L-PE)	≤ 100 ns (e N-PE)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 75 °C

Normative e prescrizioni

Distanze di isolamento in aria e superficiale

Norme/Disposizioni	DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
--------------------	------------------------------

Norme

Norme/Disposizioni	IEC 61643-1
	EN 61643-11/A11
Norme/disposizioni	IEC 61643-1
Nota	2005
Norme/disposizioni	EN 61643-11/A11
Nota	2007

Montaggio

Tipo di montaggio	Presca multipla
-------------------	-----------------


CBT-SCHUKO - Limitatore di sovratensione tipo 3

2857280


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2857280>

Disegni

Disegno quotato



Schema di collegamento



CBT-SCHUKO - Limitatore di sovratensione tipo 3



2857280

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2857280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com