

MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Isolatore d'ingresso



2864749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2864749>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Isolatore galvanico passivo MCR, un canale, per la separazione galvanica di segnali di corrente senza tensione di alimentazione, con connessione a molla.
Articolo di ricambio: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I

I vantaggi

- Caduta di tensione sull'isolatore galvanico di soli 1,7 V
- Non necessita di alimentazione ausiliaria
- Loop di ingresso alimentato
- Isolatore passivo a 2 conduttori altamente compatto per la separazione galvanica e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
- Due canali su una larghezza di soli 6,2 mm

Dati commerciali

Codice articolo	2864749
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK1131
Codice prodotto	DK1131
GTIN	4017918974947
Peso per pezzo (confezione inclusa)	76,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	52,2 g
Numero tariffa doganale	85437090
Paese di origine	DE

MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Isolatore d'ingresso



2864749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2864749>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Isolatori passivi
Famiglia di prodotti	MINI Analog
Numero di canali	1

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di isolamento nominale	50 V AC/DC
Isolamento galvanico	Isolamento base a norma EN 61010
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita	sì
Frequenza limite (3 dB)	75 Hz
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	34 mW
Tensione di prova ingresso/uscita	1,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Tensione di prova canale/canale	1,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Comportamento di trasmissione del segnale	In = Out
Tempo di risposta (10-90%)	5 ms (con un carico di 600 Ω)
Coefficiente termico massimo	≤ 0,002 %/K (del valore misurato/ 100 Ω carico)
Coefficiente termico tipico	< 0,002 %/K (del valore misurato/ 100 Ω carico)
Errore di trasmissione	≤ 0,1 % (del fondo scala)
Anomalia supplementare, dipendente dal carico	< 0,03 % (del valore misurato/ 100 Ω carico)

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna
Potenza assorbita	34 mW

Dati di ingresso

Segnale

Descrizione dell'ingresso	Ingresso corrente
Numero ingressi	1
Configurabile/Programmabile	no
Segnale d'ingresso, tensione massima	18 V
Segnale d'ingresso, corrente	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
Segnale d'ingresso, corrente massima	40 mA
Corrente d'intervento	ca. 190 µA
Limitazione tensione d'ingresso	< 2 V (20 mA)
Tensione dissipata	1,9 V (I = 20 mA)

MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Isolatore d'ingresso



2864749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2864749>

Dati di uscita


Segnale: Corrente

Numero uscite	1
Configurabile/Programmabile	no
Segnale d'uscita, corrente	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Carico/carico di uscita uscita di corrente	< 600 Ω (con I = segnale in uscita 20 mA)
Ripple	< 10 mV _{eff} (con 600 Ω)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm
Altezza	93,1 mm
Profondità	102,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Materiale custodia	PBT
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

ATEX

Siglatura	II 3 G Ex nA II T6 X
-----------	----------------------

UL, USA / Canada

Siglatura	UL 508 Recognized
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

GL

Siglatura	GL EMC 2 D
-----------	------------

Dati EMC

Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC
Immunità ai disturbi	EN 61000-6-2
Nota	Le interferenze possono causare leggeri scostamenti.

Emissione di disturbi

Norme/Disposizioni	EN 61000-6-4
--------------------	--------------

Scariche elettrostatiche

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-2
--------------------	--------------

Scariche elettrostatiche

Osservazioni	Criterio B
--------------	------------

Campi elettromagnetici ad alta frequenza

Denominazione	Campi elettromagnetici ad alta frequenza
Norme/Disposizioni	EN 61000-4-3
Criterio di valutazione	A

Transitori veloci (Burst)

Denominazione	Disturbi transitori rapidi (Burst)
Norme/Disposizioni	EN 61000-4-4
Criterio di valutazione	B

Carico di corrente impulsiva (Surge)

Norme/Disposizioni	EN 61000-4-5
--------------------	--------------

Carico di corrente impulsiva (Surge)

Osservazioni	Criterio B
--------------	------------

Influenza condotta

Denominazione	Interferenze
Norme/Disposizioni	EN 61000-4-6
Criterio di valutazione	A

MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Isolatore d'ingresso



2864749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2864749>

Normative e prescrizioni

Isolamento galvanico	Isolamento base a norma EN 61010
----------------------	----------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715.
Posizione di installazione	a scelta


MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Isolatore d'ingresso

2864749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2864749>



Disegni



Disegno applicazione





Diagramma a blocchi



MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Isolatore d'ingresso



2864749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2864749>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com