

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo d'espansione I/O per l'impiego con l'unità di base Nanoline 24 V DC. Provvisto di tre canali di ingresso digitali e quattro canali di uscita relé 5 A. Si possono collegare un massimo di tre moduli d'espansione I/O all'unità di base.

I vantaggi

- Il modulo viene riconosciuto automaticamente dal firmware
- I moduli I/O sono separati galvanicamente
- Sul lato destro di un'unità di base è possibile collegare fino a 3 moduli
- Può essere alimentato tramite alimentazione di tensione secondaria

Dati commerciali

Codice articolo	2701328
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRACAB
Codice prodotto	DRACAB
GTIN	4046356325493
Peso per pezzo (confezione inclusa)	212,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	190,5 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	IN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di espansione
Famiglia di prodotti	Nanoline
Posizione di installazione	Connessione lato destro tramite connettore DB-9 dell'unità di base

Caratteristiche elettriche

Alimentazione: Elettronica del modulo

Collegamento	Connessione a vite
Tensione di alimentazione	24 V AC/DC
Corrente di alimentazione	tip. 100 mA max. 500 mA

Dati di ingresso

Digitale:

Denominazione ingresso	Ingressi digitali
Descrizione dell'ingresso	PNP/NPN
Numero ingressi	3
Collegamento	Connessione a vite
Tempo di eccitazione tipica	60 µs (ON) 70 µs (OFF)

Dati di uscita

Digitale:

Denominazione uscita	Uscita relè
Descrizione dell'uscita	Uscita relè
Collegamento	Connessione a vite
Numero uscite	4
Corrente massima d'uscita per canale	5 A
Corrente di uscita massima per modulo/morsetto	20 A
Corrente di uscita massima per modulo	20 A

Dati di collegamento


Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

Dimensioni

2701328

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701328>

Disegno quotato



Larghezza

40 mm

Altezza

103,5 mm

Profondità

43 mm

Indicazioni materiale

Colore

bianco

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente (esercizio)

-25 °C ... 55 °C

Grado di protezione

IP20

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

-25 °C ... 85 °C

Umidità dell'aria consentita (esercizio)

0 % ... 90 %

Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio su guida DIN


Montaggio su guida DIN

Posizione di installazione


Connessione lato destro tramite connettore DB-9 dell'unità di base

Disegni

Disegno quotato



Disegno collegamento



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2701328>



UL Listed

ID omologazione: E238705



cUL Listed

ID omologazione: E238705

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	048b029c-0eea-4ecf-af3f-6477848b3849