

UEGM 25 GY - Custodie per l'elettronica



2709451

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2709451>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda, completamente equipaggiata con 3 connessioni a vite o 6 connessioni Faston per lato

Dati commerciali

Codice articolo	2709451
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCCB
Codice prodotto	ACHCCB
GTIN	4017918861568
Peso per pezzo (confezione inclusa)	56,93 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55,16 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di custodia	Custodia completa
Tipo	Connessione integrata, custodia integrata
Numero di poli	6
Passo	5 mm
Numero di file	1
Layout pin	Pinning lineare

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	500 V (Il valore della corrente e della tensione viene influenzato dalla configurazione della scheda c.s.)
Corrente nominale I_N	10 A

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza NS 35/7,5	85,5 mm
Profondità	79 mm
Lunghezza	79 mm
Passo	5 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PA 6.6

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Saldatura
Layout pin	Pinning lineare

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---