

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cavo per antenna



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2867678>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo per antenna, diametro esterno: 3,2 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 1,0 / 1,7 / 2,7 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: MCX (maschio) -> SMA (maschio), lunghezza cavo: 1 m

I vantaggi

- Senza alogenati
- Ritardante di fiamma
- Resistente agli oli
- Resistente ai raggi UV
- Per interni

Dati commerciali

Codice articolo	2867678
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN2Z1
Codice prodotto	DNN2Z1
GTIN	4017918939045
Peso per pezzo (confezione inclusa)	33,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	33,3 g
Numero tariffa doganale	85442000
Paese di origine	PL

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cavo per antenna



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2867678>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo coassiale
------------------	----------------

Caratteristiche elettriche

Frequenza	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedenza	50 Ω

Dati di collegamento

Attacco connettore

Collegamento	MCX (maschio)
--------------	---------------

Attacco connettore

Collegamento	SMA (maschio)
--------------	---------------

Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale	RADOX®(LSFH)
---------------------------	--------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	100 cm
Tipo di cavo	EF 316
Diametro esterno conduttore	2,50 mm
Guaina esterna, materiale	RADOX®(LSFH)
Guaina esterna, colore	blu
Raggio di piegatura costante	12,50 mm
868 / 900 MHz	1 dB
2,4 GHz	1,7 dB

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---