


IBS CT 24 IO GT-T/NPF - Modulo di accoppiamento



2740436

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2740436>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo di accoppiamento (Gateway), modulo di accoppiamento I/O per due sistemi INTERBUS, 24 V DC, grado di protezione IP20, con attacco bus remoto MINI-COMBICON

I vantaggi

- Connessioni per bus remoto mediante MINI-COMBICON
- Separazione galvanica
- Indicatore di stato e diagnostica
- Montaggio su guida DIN

Dati commerciali

Codice articolo	2740436
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRIA11
Codice prodotto	DRIA11
GTIN	4017918487591
Peso per pezzo (confezione inclusa)	459,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	240 g
Numero tariffa doganale	85389091
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Gateway/proxy
Tipo	Struttura modulare

Caratteristiche elettriche

Test di verifica	Tensione di alimentazione/Logica 500 V AC 50 Hz 1 min
	Tensione di alimentazione /Terra funzionale 500 V AC 50 Hz 1 min
	Logica/Terra funzionale 500 V AC 50 Hz 1 min
	Sistema INTERBUS 1/Sistema INTERBUS 2 500 V AC 50 Hz 1 min
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; diodo seriale
	Protezione contro la sovratensione (35 V per 0,5 s)
Potenza dissipata	5 W

Alimentazione

Tensione di alimentazione (DC)	24 V DC
Range tensione di alimentazione	20 V DC ... 30 V DC
Ripple residuo	3,6 V _{PP} (entro il campo di tensione ammissibile)
Corrente assorbita tipica	240 mA

Interfacce

Bus remoto INTERBUS (in ingresso/in uscita)

Collegamento	connettore a 10 poli MINI-COMBICON
Velocità di trasmissione	500 kBit/s

Dimensioni

Larghezza	204 mm
Altezza	77 mm
Profondità	37 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

IBS CT 24 IO GT-T/NPF - Modulo di accoppiamento



2740436

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2740436>

Temperatura ambiente (esercizio)

-20 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio su guida DIN

2740436

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2740436>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170405
ECLASS-15.0	19170405

ETIM

ETIM 9.0	EC001478
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222609
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com