

UEGH 27,5-SMD - Custodie per l'elettronica



2757128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2757128>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per elettronica, su due piani, completamente equipaggiata con 6 connessioni a vite per lato per un c.s., per montaggio di componenti SMD

Dati commerciali

Codice articolo	2757128
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHCCD
Codice prodotto	ACHCCD
GTIN	4017918139520
Peso per pezzo (confezione inclusa)	79,88 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	66,608 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2757128>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia completa
Serie di custodie	UEG
Famiglia di prodotti	UEGH
Tipo	Connessione integrata, custodia integrata
Numero di poli	12
Passo	5 mm
Numero di file	2
Layout pin	Pinning lineare


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	500 V
Corrente nominale I_N	10 A

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	27,5 mm
Altezza di installazione	106,7 mm
Altezza NS 35/7,5	106,7 mm
Profondità	79 mm
Lunghezza	79 mm
Passo	5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

UEGH 27,5-SMD - Custodie per l'elettronica

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2757128>



Montaggio

Tipo di montaggio	Saldatura
Layout pin	Pinning lineare

UEGH 27,5-SMD - Custodie per l'elettronica


2757128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2757128>



Disegni

Disegno quotato



Per 1 circuito stampato, per l'equipaggiamento SMD dei due lati posteriori del c.s., 12 poli


UEGH 27,5-SMD - Custodie per l'elettronica

2757128


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2757128>




Disegno quotato



Disegno quotato



Disegno schema



UEGH 27,5-SMD - Custodie per l'elettronica



2757128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2757128>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2757128>

 cULus Recognized ID omologazione: E60425-19770427		Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group B		300 V	10 A	30 - 12	-
Use Group D		300 V	10 A	30 - 12	-

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2757128>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---